



INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 12935

Chemical protection glove, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyl), granulated, nylon, seamless, Cat. III, black, blue, withstands contact heat up to 100°C, phthalate-free, oil and grease resistant, waterproof, for heavy work

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020 No Flame Protection
X1XXXX



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Type B
KLMPST

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyvinyl chloride
INNER MATERIAL SPECIFICATION Nylon
SIZE RANGE (EU) 8,9,10,11
BIOCIDAL TREATMENT Folpet (CAS number 133-07-3), Thiazendazole (CAS number 148-79-8)
EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) ISSUED BY NOTIFIED BODY: 2777 Satria Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath, Ireland
ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 0598 SGS FIMKO OY Takomitie 8, 00380 Helsinki, Finland

Made in Pakistan



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

UK-IMPORTER
Ejendals Ltd, Denstone House, 5 upper Montagu Street,
London, England, W1 2AG
EJENDALS AB
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity  www.ejendals.com/conformity

€0598

ejendals

TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ EN ISO 374-4:2019

Tested chemical	Permeation level	Degradation %
K: SODIUM HYDROXIDE 40% (CAS NUMBER 1310-73-2)	6	-23,1
L: SULPHURIC ACID 96% (CAS NUMBER 7664-93-9)	2	52,9
M:NITRIC ACID 65% (CAS NUMBER 7697-37-2)	3	61,3
P: HYDROGEN PEROXIDE 30% (CAS NUMBER 7722-84-1)	6	-9,6
T: FORMALDEHYDE 37% (CAS NUMBER 50-00-0)	6	26,8



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION



Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard % Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material
Warning: This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to hazardous chemicals or other high risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.

EN ISO 374-1:2016/AL2018 TYPE A, B, C	Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks. EN ISO 374-1:2016/AL2018: Definition of breakthrough time through the glove palm (Lug/cm²/min). Type A = level 2 for 6 chemicals, Type B = level 2 for 3 chemicals, Type C = level 1 for 1 chemical.	Permeation level	1	2	3	4	5	6
ABCEFGH IJLMNOPST	Minimum break-through times (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	

Warning: EN ISO 374-1:2016/AL2018 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure substances. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before any defect or imperfections. For single use only. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5 Terminology and performance requirements for microorganisms risks. Protection against virus, bacteria and fungi - Pass
Warning: EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.



VIRUS / NOT TESTED
AGAINST VIRUSES
EN 16523-1:2015+A1:2018: Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact.
EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)

A: Limited flame spread B: Contact heat C: Convective heat D: Radiant heat E: Small splashes of molten metal F: Large quantities of molten metal	PERFORMANCE (A-F) Min. Q: Max. 4	Warning: EN 407:2020 If the glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If the gloves have a performance level <1, or X in limited flamespread in EN 407:2020 the gloves should not come in contact with naked flame. Glove tested according to the 65 "small splash of molten metal" is not suitable for welding activities. In the event of a molten metal splash the glove may not eliminate all risks of burn and the user shall leave the working place immediately and take off the glove. No flame protection
ABCEDEF		

EN 388:2016 +A1:2018 Abrasion resistance Min. Q: Max. 4
B: Blade cut resistance Min. Q: Max. 5
C: Tear resistance Min. Q: Max. 4
D: Puncture resistance Min. Q: Max. 4
E: Cut Resistance TDH Min. A: Max. 4
F: Impact Protection P=Pass
PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS. Protection levels are measured from area of glove palm. Warning: For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 +A1:2018 does not necessarily reflect the performance of the outmost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For drilling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDH cut resistance test is the reference performance result.

ABCEDEF	EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
	Finger dexterity test Min. 1: Max. 5 FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes - for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°
INSPECTION BEFORE USE: Wash dry with dry hands completely before donning the gloves. Before use, inspect gloves for defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing gloves, peel the outside edge of the glove and peel the glove away and hold in gloved hand. Use ungloved fingers to slide and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove. The usage time should never exceed 8 h (note that some chemicals have a shorter permeation time).

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.
DISPOSAL: Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislations. The glove contains natural rubber which may cause allergy.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE ☐ YES ☒ NO



BRUKSANVISNING - KATEGORI III
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION



Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
www.ejendals.com/conformity

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER 0 = UNDER MINIMIVÄRDET FÖR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GENOMGÅTT PROVING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning: Den här produkt har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försäkring måste alltid iaktas vid exponering för farliga kemikalier och andra närliggande situationer. Skyddsvärdsglovar gäller för användning produkt och kan påverka av den påfästning utbuds för under användning t.ex. rötning, höglåga temperatur, degradation etc.

EN ISO 374-1:2016/AL2018 TYPE A, B, C	Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och kräveringar på prestanda. EN ISO 374-1:2016/AL2018: Definition för genomträngning av Lug/cm²/min. Typ A = nivå 2 för 6 kemikalier, Typ B = nivå 2 för 3 kemikalier, Typ C = nivå 1 för 1 kemikalie.	Skyddsnivå	1	2	3	4	5	6
ABCEFGH IJLMNOPST	Minsta tider för genomträngning (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480	

Warning: EN ISO 374-1:2016/AL2018 Denma information återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnader mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatans område för prestanda som testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om en blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för avsett användning, eftersom förhållanden på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, rötning och degradation. När man använder kemiska handskar ska de ge samma skydd mot den farliga ämnet som grund av fördröjning i handskarnas fysiska egenskaper. Röllet, revor, gnidning, degradation orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För frätande kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikaliebeständig handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotståndet uppmätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fördröjning vid risk för mikroorganismer.
Warning: EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.



VIRUS / TESTED MOT VIRUS
EN 16523-1:2015+A1:2018: Bestämning av materials motstånd mot permeation av kemikalier - Del 1: Permeation av flytande kemiska ämnen vid kontinuerlig kontakt.

EN 16523-1:2015+A1:2018: Bestämning av materials motstånd mot permeation av kemikalier - Del 1: Permeation av flytande kemiska ämnen vid kontinuerlig kontakt.

EN 407:2020



SKYDDSHANDSKAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Begränsad flamspridning
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningvärme
E: Små stänk av smält metall
F: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 +A1:2018 A: Nöjningsmotstånd Min. Q: Max. 4
B: Skärresistens Min. Q: Max. 5
C: Riktningsskär Min. Q: Max. 4
D: Skärresistens Min. Q: Max. 4
E: Skärresistens Min. Q: Max. 4
F: Skärresistens Min. Q: Max. 4
G: Skärresistens Min. Q: Max. 4
H: Skärresistens Min. Q: Max. 4
I: Skärresistens Min. Q: Max. 4
J: Skärresistens Min. Q: Max. 4
K: Skärresistens Min. Q: Max. 4
L: Skärresistens Min. Q: Max. 4
M: Skärresistens Min. Q: Max. 4
N: Skärresistens Min. Q: Max. 4
O: Skärresistens Min. Q: Max. 4
P: Skärresistens Min. Q: Max. 4
Q: Skärresistens Min. Q: Max. 4
R: Skärresistens Min. Q: Max. 4
S: Skärresistens Min. Q: Max. 4
T: Skärresistens Min. Q: Max. 4
U: Skärresistens Min. Q: Max. 4
V: Skärresistens Min. Q: Max. 4
W: Skärresistens Min. Q: Max. 4
X: Skärresistens Min. Q: Max. 4
Y: Skärresistens Min. Q: Max. 4
Z: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
AZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
BZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
CZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
DZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ED: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ER: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ES: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ET: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
EZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
FZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
GZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
HZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ID: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
II: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
IZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
JZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
KZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
LZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ME: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ML: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MN: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
MZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
ND: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NF: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NG: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NH: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NI: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NJ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NK: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NL: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NM: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NO: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NP: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NQ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NR: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NS: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NT: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NU: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NV: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NW: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NX: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NY: Skärresistens Min. Q: Max. 4
NZ: Skärresistens Min. Q: Max. 4
OA: Skärresistens Min. Q: Max. 4
OB: Skärresistens Min. Q: Max. 4
OC: Skärresistens Min. Q: Max. 4
OD: Skärresistens Min. Q: Max. 4
OE: Skärresistens Min. Q: Max. 4
OF: Skärresistens Min. Q: Max

